

**Garant****Vlakfrees 45° rechtssnijdend, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214200 100/8
GTIN	4045197131478
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Maximale buiten-Ø $D_{max}$	113 mm
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
geschikte wisselplaat	SE.. 1204..
Opnameboring-Ø	32 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	50 mm
Snijkant-Ø $D_c$	100 mm
Aantal snijkanten Z	8
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek $\kappa$	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus <sup>®</sup> , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profiel 20IP	674252 20IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219800
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7