



## Hoekfrees 90° MECX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 8/1mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227100 8/1
GTIN	4960664462728
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanlopfrezen enz.

### Technische beschrijving

Afkoppellengte $L_1$	16 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	10 mm
Wisselplaatschroef	229706 (T6; 0,45 Nm)
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	80 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Snijkant-Ø $D_c$	8 mm
Aantal snijkanten Z	1
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	4 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\text{max}}$	14 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\text{min}}$	13 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\text{max}}$	2,86 graden
Ø $D_3$	5 mm

Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229706
-------------	--------