



Hoekfrees 90° MECX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 10/1mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227100 10/1
GTIN	4960664462735
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanlopfrezen enz.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Afkoppellengte L_1	17 mm
Totale lengte L_{totaal}	80 mm
Wisselplaatschroef	229706 (T6; 0,45 Nm)
Schacht-Ø D_s h6	10 mm
Snijkant-Ø D_c	10 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Aantal snijkanten Z	1
Ramplinglengte L voor α_{max}	6 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	18 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	17 mm
Ramplinghoek α_{max}	1,91 graden
Ø D_3	7 mm

Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229706
-------------	--------