



Hoekfrees 90° MECX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227100 32/8
GTIN	4960664462919
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanloopfrezen enz.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Totale lengte L_{totaal}	130 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Wisselplaatschroef	229707 (T6; 0,45 Nm)
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Afkoppellengte L_1	30 mm
Aantal snijkanten Z	8
Rampinglengte L voor α_{\max}	28 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	62 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	61 mm
Raminghoek α_{\max}	0,41 graden
Ø D_3	29 mm

Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229707
-------------	--------