



Hoekfrees 90° MECX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 33/6Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227100 33/6L
GTIN	4960664462926
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanloopfrezen enz.

Inwendige koeling: ja

Snijkant-Ø D_c : 33 mm

Aantal snijkanten Z: 6

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 6 mm

Afkoppellengte L_1 : 30 mm

Totale lengte L_{totaal} : 130 mm

Schacht-Ø D_s h6: 32 mm

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	33 mm
Totale lengte L_{totaal}	130 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Wisselplaatschroef	229707 (T6; 0,45 Nm)
Afkoppellengte L_1	30 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Aantal snijkanten Z	6

Ramplinglengte L voor α_{\max}	29 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	64 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,4 graden
$\varnothing D_3$	30 mm
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229707
-------------	--------