



Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 22/2XLmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227300 22/2XL
GTIN	4960664461004
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D_c	22 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Totale lengte L_{totaal}	170 mm
Afkoppellengte L_1	30 mm
Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ramplinglengte L voor α_{\max}	15 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	42 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	38 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,76 graden
Ø D_3	16 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------