



## Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227300 16/2
GTIN	4960664396047
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

### Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	100 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	25 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	10 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ramplinglengte L voor α <sub>max</sub>	9 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Ramplinghoek α <sub>max</sub>	1,27 graden
Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------