




## Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 22/3Lmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227300 22/3L
GTIN	4960664396085
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

### Technische beschrijving

Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	110 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	22 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	10 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	26 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Aantal snijkanten Z	3
Ramplinglengte L voor α <sub>max</sub>	15 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	42 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	38 mm
Ramplinghoek α <sub>max</sub>	0,76 graden
Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Circulair freen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

---

## Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------