



Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/2Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227300 16/2L
GTIN	4960664396030
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Opmerking:

Zonder inwendige koeling.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Afkoppellengte L_1	23 mm
Schacht-Ø D_s h6	12 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
Aantal snijkanten Z	2
Rampinglengte L voor α_{\max}	9 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	30 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	26 mm
Raminghoek α_{\max}	1,27 graden
Ø D_3	10 mm

Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------