



Hoekfrees 90° MECX, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227105 16/3
GTIN	4960664472659
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanlopfrezen enz.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229707 (T6; 0,45 Nm)
Snijkant-Ø D _c	16 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	6 mm
Afkoppellengte L ₁	20 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Totale lengte L _{totaal}	68 mm
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
Aantal snijkanten Z	3
Ramplinglengte L voor α _{max}	12 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	30 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	29 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,95 graden
Ø D ₃	13 mm

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229707
-------------	--------