



Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 24/3Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227300 24/3L
GTIN	4960664460953
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Totale lengte L _{totaal}	120 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	10 mm
Afkoppellengte L ₁	29 mm
Snijkant-Ø D _c	24 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Aantal snijkanten Z	3
Ramplinglengte L voor α _{max}	17 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	46 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	42 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,67 graden
Ø D ₃	18 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Circulair freen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------