



Hoekfrees 90° MECX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 16/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227100 16/4
GTIN	4960664462773
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanloopfrezen enz.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	16 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Wisselplaatschroef	229707 (T6; 0,45 Nm)
Afkoppellengte L_1	20 mm
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Aantal snijkanten Z	4
Rampinglengte L voor α_{\max}	12 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	30 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	29 mm
Raminghoek α_{\max}	0,95 graden
Ø D_3	13 mm

Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229707
-------------	--------