



Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 17/2Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227300 17/2L
GTIN	4960664460922
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Snijkant-Ø D_c : 17 mm

Aantal snijkanten Z: 2

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 10 mm

Afkoppellengte L_1 : 23 mm

Totale lengte L_{totaal} : 100 mm

Schacht-Ø D_s h6: 16 mm

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
Snijkant-Ø D_c	17 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Afkoppellengte L_1	23 mm
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Aantal snijkanten Z	2
Rampinglengte L voor a_{\max}	10 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	32 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,15 graden
$\varnothing D_3$	11 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------