



## Hoekfrees 90° MECX, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227105 16/4
GTIN	4960664472666
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanloopfrezen enz.

### Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229707 (T6; 0,45 Nm)
Afkoppellengte $L_1$	20 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Snijkant-Ø $D_c$	16 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	16 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	68 mm
Aantal snijkanten Z	4
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	12 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\max}$	30 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\min}$	29 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	0,95 graden
Ø $D_3$	13 mm

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229707
-------------	--------