




## Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/3mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227300 25/3
GTIN	4960664396108
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

### Technische beschrijving

Schacht-Ø $D_s$ h6	25 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	120 mm
Snijkant-Ø $D_c$	25 mm
Afkoppellengte $L_1$	32 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Aantal snijkanten Z	3
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	18 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\text{max}}$	48 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\text{min}}$	44 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\text{max}}$	0,64 graden
Ø $D_3$	19 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------