



Hoekfrees 90° MECX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 17/3Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227100 17/3L
GTIN	4960664462780
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanloopfrezen enz.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229707 (T6; 0,45 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	6 mm
Snijkant-Ø D_c	17 mm
Schacht-Ø $D_s\ h6$	16 mm
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Afkoppellengte L_1	20 mm
Aantal snijkanten Z	3
Rampinglengte L voor α_{\max}	13 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	32 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	31 mm
Raminghoek α_{\max}	0,88 graden
Ø D_3	14 mm

Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229707
-------------	--------