



Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 18/2Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227300 18/2L
GTIN	4960664396054
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	100 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Afkoppellengte L_1	23 mm
Snijkant-Ø D_c	18 mm
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Aantal snijkanten Z	2
Rampinglengte L voor α_{max}	11 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	34 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	30 mm
Raminghoek α_{max}	1,04 graden
Ø D_3	12 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Circulair freen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------