



Hoekfrees 90° MECX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227100 25/7
GTIN	4960664462889
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanlopfrezen enz.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	25 mm
Afkoppellengte L ₁	25 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Totale lengte L _{totaal}	120 mm
Snijkant-Ø D _c	25 mm
Wisselplaatschroef	229707 (T6; 0,45 Nm)
Maximale snijdiepte a _{p max}	6 mm
Aantal snijkanten Z	7
Ramplinglengte L voor α _{max}	21 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	48 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	47 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,55 graden
Ø D ₃	22 mm

Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229707
-------------	--------