



Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/3Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227300 25/3L
GTIN	4960664396092
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Totale lengte L_{totaal}	120 mm
Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Afkoppellengte L_1	29 mm
Aantal snijkanten Z	3
Ramplinglengte L voor α_{\max}	18 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	48 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	44 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,64 graden
Ø D_3	19 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Circulair freen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------