


**Garant****SEKW 1204 AFTN, HB7520, Type: ST1400**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 214290 ST1400 |
| GTIN          | 4045197302823 |
| Artikelklasse | 21A           |

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 3,5$  mm.Voeding  $f_z$  per tand: 0,19 mm

## Technische beschrijving

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Voeding $f_z$ per tand        | 0,19 mm                     |
| Type                          | ST1400                      |
| ISO-code wisselplaat          | SEKW 1204 AFTN              |
| Soort                         | HB7520                      |
| Snijmateriaal                 | HM                          |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4                           |
| Producttype                   | Wisselplaat voor het frezen |

## Gebruikersgegevens

|                                | <b>Geschiktheid</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-code</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 105 m/min            | P               |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 105 m/min            | P               |
| GG(G)                          | geschikt            | 130 m/min            | K               |
| nat maximaal                   | beperkt geschikt    |                      |                 |
| droog                          | geschikt            |                      |                 |