



Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 19/3Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227300 19/3L
GTIN	4960664460939
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Snijkant-Ø D_c : 19 mm

Aantal snijkanten Z: 3

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$: 10 mm

Afkoppellengte L_1 : 26 mm

Totale lengte $L_{\ total}$: 100 mm

Schacht-Ø D_s h6: 16 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	10 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Snijkant-Ø D_c	19 mm
Afkoppellengte L_1	26 mm
Totale lengte $L_{\ total}$	100 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	3
Rampinglengte L voor $\alpha_{\ max}$	12 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	36 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,95 graden
$\varnothing D_3$	13 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------