



Hoekfrees 90° MECX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 26/5Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227100 26/5L
GTIN	4960664462896
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanloopfrezen enz.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	25 mm
Wisselplaatschroef	229707 (T6; 0,45 Nm)
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Snijkant-Ø D_c	26 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Totale lengte L_{totaal}	120 mm
Aantal snijkanten Z	5
Ramplinglengte L voor α_{\max}	22 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	50 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	49 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,52 graden
Ø D_3	23 mm

Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229707
-------------	--------