

**Garant**

**Freesplaat 90° voor afschuinen / afbramen, HB7720, Maximale freesdiepte S<sub>max</sub>: 1,5mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	217277 1,5
GTIN	4045197542960
Artikelklasse	21C

**Technische beschrijving**

Maximale freesdiepte S <sub>max</sub>	1,5 mm
Type	P12
Aantal snijkanten Z	3
Minimale kerngat-Ø	12 mm
Buiten-Ø D	11,7 mm
Soort	HB7720
Producttype	Snij-inzetdeel voor circulair frezen

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	500 m/min	N

Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	60 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	45 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	35 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		