



## Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/3mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 227300 20/3   |
| GTIN          | 4960664396078 |
| Artikelklasse | 250           |

### Omschrijving

#### Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

### Technische beschrijving

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| geschikte wisselplaat                 | BD.. 11T3           |
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$      | 10 mm               |
| Totale lengte $L_{\text{totaal}}$     | 110 mm              |
| Schacht-Ø $D_s$ h6                    | 20 mm               |
| Wisselplaatschroef                    | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Snijkant-Ø $D_c$                      | 20 mm               |
| Afkoppellengte $L_1$                  | 30 mm               |
| Aantal snijkanten Z                   | 3                   |
| Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$ | 13 mm               |
| Helicoïdaal frezen Ø $D_{\max}$       | 38 mm               |
| Helicoïdaal frezen Ø $D_{\min}$       | 34 mm               |
| Ramplinghoek $\alpha_{\max}$          | 0,88 graden         |
| Ø $D_3$                               | 14 mm               |
| Schachtuitvoering                     | Cilinderschacht     |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Instelhoek κ      | 90 graden        |
| Freestoepping     | Hoekfrezen       |
| Freestoepping     | Circulair frezen |
| Freestoepping     | Ramping          |
| Inwendige koeling | ja               |
| Producttype       | Hoekfrezen       |

---

## Accessoires

|             |        |
|-------------|--------|
| Spanschroef | 229708 |
|-------------|--------|