


Hoekfrees 90° MECX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	227115 32/8
GTIN	4960664462933
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	32 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Wisselplaatschroef	229707 (T6; 0,45 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Opnameboring-Ø	16 mm
Aantal snijkanten Z	8
Rampinghoek α_{max}	0,41 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	28 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	61 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	62 mm
Ø D_3	29 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden

Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229707
-------------	--------