



Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227300 32/4
GTIN	4960664396146
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	10 mm
Afkoppellengte L_1	40 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Totale lengte L_{totaal}	130 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Aantal snijkanten Z	4
Ramplinglengte L voor α_{\max}	25 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	62 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	58 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,46 graden
Ø D_3	26 mm

Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------