




Hoekfrees 90° MECX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/10mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 227115 40/10 |
| GTIN | 4960664462940 |
| Artikelklasse | 250 |

Technische beschrijving

| | |
|---|----------------------|
| Wisselplaatschroef | 229707 (T6; 0,45 Nm) |
| Totale lengte L_{totaal} | 40 mm |
| Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ | 6 mm |
| Snijkant-Ø D_c | 40 mm |
| Opnameboring-Ø | 22 mm |
| geschikte wisselplaat | BD.. 0703 |
| Aantal snijkanten Z | 10 |
| Rampinghoek α_{max} | 0,32 graden |
| Ramplinglengte L voor α_{max} | 36 mm |
| Helicoïdaal frezen Ø D_{min} | 77 mm |
| Helicoïdaal frezen Ø D_{max} | 78 mm |
| Ø D_3 | 37 mm |
| Schachtuitvoering | met boring |

| | |
|-------------------|------------------|
| Instelhoek κ | 90 graden |
| Freestoepping | Ramping |
| Freestoepping | Hoekfrezen |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Hoekfrezen |

Accessoires

| | |
|-------------|--------|
| Spanschroef | 229707 |
|-------------|--------|