



## Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/4Lmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227300 32/4L
GTIN	4960664396139
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

### Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	10 mm
Totale lengte $L_{\ total}$	130 mm
Afkoppellengte $L_1$	32 mm
Snijkant-Ø $D_c$	32 mm
Schacht-Ø $D_s\ h6$	25 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Aantal snijkanten Z	4
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\ max}$	25 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\ max}$	62 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\ min}$	58 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\ max}$	0,46 graden
Ø $D_3$	26 mm

Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

---

## Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------