

Garant**Circulaire frees (zonder plaat), Staal, Type: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217400 8
GTIN	4045197216861
Artikelklasse	21Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Nr. 217400 maat 8 en maat 11 alsmede nr. 217405 maat 11L zonder inwendige koeling.

Gereedschapswissel: PowerCard

voor plaattype: 04

kleinste boor- \varnothing D: 7,9 mm

Binnen- \varnothing d₁: 7,1 mm

Maximale snijdiepte S_{max}: 0,35 mm

Afkoppellengte L₁: 17,2 mm

Totale lengte L_{totaal}: 57,2 mm

Technische beschrijving

Binnen- \varnothing d ₁	7,1 mm
Schacht- \varnothing D _s h6	10 mm
kleinste boor- \varnothing D	7,9 mm
Spanschroevenset	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	57,2 mm
Afkoppellengte L ₁	17,2 mm
Schachtuitvoering	Weldon
Maximale snijdiepte S _{max}	0,35 mm
voor plaattype	04
Materiaal frees	Staal

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219820
----------------------------------	--------