

Garant
Circulaire frees (zonder plaat), Staal, Type: 11

Bestelgegevens

Bestelnummer	217400 11
GTIN	4045197216878
Artikelklasse	21Q

Omschrijving
Uitvoering:

Nr. 217400 maat 8 en maat 11 alsmede nr. 217405 maat 11L zonder inwendige koeling.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: nee

voor plaattype: 03

kleinste boor-Ø D: 10,6 mm

Binnen-Ø d_1 : 7,4 mm

Maximale snijdiepte S_{max} : 1,6 mm

Afkoppellengte L_1 : 17,2 mm

Totale lengte L_{totaal} : 57,2 mm

Technische beschrijving

Schachtuitvoering	Weldon
Spanschroevenset	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Afkoppellengte L_1	17,2 mm
Schacht-Ø D_s h6	10 mm
Binnen-Ø d_1	7,4 mm
Maximale snijdiepte S_{max}	1,6 mm
Totale lengte L_{totaal}	57,2 mm
kleinste boor-Ø D	10,6 mm
voor plaattype	03

Inwendige koeling	nee
Materiaal frees	Staal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219820
----------------------------------	--------