

**Garant****Circulaire frees (zonder plaat), Hardmetaal, Type: 11XL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217405 11XL
GTIN	4045197216922
Artikelklasse	21Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

nr. 217400 maat 8 en maat 11 alsmede nr. 217405 maat 11L zonder inwendige koeling.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

voor plaattype: 03

kleinste boor- $\varnothing$  D: 10,6 mm

Binnen- $\varnothing$   $d_1$ : 8 mm

Maximale snijdiepte  $S_{max}$ : 1,25 mm

Totale lengte  $L_{totaal}$ : 77,66 mm

Schacht- $\varnothing$   $D_s$  h<sub>6</sub>: 8 mm

**Technische beschrijving**

Schachtuitvoering	cilindrisch
Schacht- $\varnothing$ $D_s$ h <sub>6</sub>	8 mm
Binnen- $\varnothing$ $d_1$	8 mm
kleinste boor- $\varnothing$ D	10,6 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	77,66 mm
Spanschroevenset	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Maximale snijdiepte $S_{max}$	1,25 mm
voor plaattype	03
Inwendige koeling	ja

Draaddiepte	40 mm
Materiaal frees	Hardmetaal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219820
----------------------------------	--------