

Garant
Circulaire frees (zonder plaat), Hardmetaal, Type: 20L

Bestelgegevens

Bestelnummer	217405 20L
GTIN	4045197216939
Artikelklasse	21Q

Omschrijving
Uitvoering:

nr. 217400 maat 8 en maat 11 alsmede nr. 217405 maat 11L zonder inwendige koeling.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

voor plaattype: 02

kleinste boor- \varnothing D: 17,5 mm

Binnen- \varnothing d_1 : 12,2 mm

Maximale snijdiepte S_{max} : 2,6 mm

Afkoppellengte L_1 : 63,7 mm

Totale lengte L_{totaal} : 108,7 mm

Technische beschrijving

kleinste boor- \varnothing D	17,5 mm
Binnen- \varnothing d_1	12,2 mm
Schacht- \varnothing D_s h6	12 mm
Schachtuitvoering	Weldon
Totale lengte L_{totaal}	108,7 mm
Spanschroevenset	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Maximale snijdiepte S_{max}	2,6 mm
Afkoppellengte L_1	63,7 mm
voor plaattype	02

Inwendige koeling	ja
Materiaal frees	Hardmetaal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219821
----------------------------------	--------