

Garant
Circulaire frees (zonder plaat), Staal, Type: 20

Bestelgegevens

Bestelnummer	217400 20
GTIN	4045197216885
Artikelklasse	21Q

Omschrijving
Uitvoering:

Nr. 217400 maat 8 en maat 11 alsmede nr. 217405 maat 11L zonder inwendige koeling.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

voor plaattype: 02

kleinste boor-Ø D: 17,5 mm

Binnen-Ø d₁: 12,2 mm

Maximale snijdiepte S_{max}: 2,6 mm

Afkoppellengte L₁: 28,7 mm

Totale lengte L_{totaal}: 74,05 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁	28,7 mm
Binnen-Ø d ₁	12,2 mm
Schachtuitvoering	Weldon
Totale lengte L _{totaal}	74,05 mm
Schacht-Ø D _s h6	12 mm
Maximale snijdiepte S _{max}	2,6 mm
Spanschroevenset	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
kleinste boor-Ø D	17,5 mm
voor plaattype	02

Inwendige koeling	ja
Materiaal frees	Staal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219821
----------------------------------	--------