

Garant**Circulaire frees (zonder plaat), Staal, Type: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217400 25
GTIN	4045197216892
Artikelklasse	21Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Nr. 217400 maat 8 en maat 11 alsmede nr. 217405 maat 11L zonder inwendige koeling.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

voor plaattype: 01

kleinste boor-Ø D: 23 mm

Binnen-Ø d_1 : 16 mm

Maximale snijdiepte S_{max} : 3,45 mm

Afkoppellengte L_1 : 38,5 mm

Totale lengte L_{totaal} : 87 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	87 mm
Schachtuitvoering	Weldon
Maximale snijdiepte S_{max}	3,45 mm
kleinste boor-Ø D	23 mm
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Spanschroevenset	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Afkoppellengte L_1	38,5 mm
Binnen-Ø d_1	16 mm
voor plaattype	01

Inwendige koeling	ja
Materiaal frees	Staal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219822
----------------------------------	--------