

Garant**Freesplaat 55°, HB7720, Gangen per inch: 14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217290 14
GTIN	4045197445438
Artikelklasse	21C

Omschrijving**Technische beschrijving**

Diepte t	1,179 mm
Gangen per inch	14
Plaatgeometrie	Volprofiel
Buiten-Ø D	16 mm
Aantal spaangroeven	6
Draadspoed	1,8 mm
Toepassing	Binnen en buiten
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM
Draadsoort	BSW-LH
Draadsoort	G-LH

Draadsoort	G
Draadsoort	BSW
Flankhoek	55 graden
Type	P16
Aantal snijkanten Z	6
Snijrichting	rechts en links
Producttype	Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	60 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	45 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	35 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

droog

geschikt