



## Boutuitdraaier met fijne groeven, Type: 8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	082860 8
GTIN	4012929450800
Artikelklasse	04D

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

**Toepassing:**

Voor het uitdraaien van afgebroken bouten met rechtse schroefdraad (voorboor-Ø volgens tabel, boutuitdraaier linksom draaien).

**T.b.v.:**

Staal.

**Opmerking:**

UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Geschikt voor schroeven/bouten	M33 – M45
Geschikt voor korte pijpstukken (nippels)	3/4 inch
Voorboor-Ø	20 mm
Type	8
Geschikt voor	Staal
Producttype	Boutuitdraaier