

**Garant****Circulaire frees (zonder plaat), Hardmetaal, Type: 25XL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217405 25XL
GTIN	4045197216953
Artikelklasse	21Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

nr. 217400 maat 8 en maat 11 alsmede nr. 217405 maat 11L zonder inwendige koeling.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

voor plaatype: 01

kleinste boor- $\varnothing$  D: 23 mm

Binnen- $\varnothing$  d<sub>1</sub>: 16 mm

Maximale snijdiepte S<sub>max</sub>: 3 mm

Totale lengte L<sub>totaal</sub>: 148,58 mm

Schacht- $\varnothing$  D<sub>s</sub> h6: 16 mm

**Technische beschrijving**

Spanschroevenset	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Schachtuitvoering	cilindrisch
Maximale snijdiepte S <sub>max</sub>	3 mm
Schacht- $\varnothing$ D <sub>s</sub> h6	16 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	148,58 mm
Binnen- $\varnothing$ d <sub>1</sub>	16 mm
kleinste boor- $\varnothing$ D	23 mm
voor plaatype	01
Inwendige koeling	ja
Draaddiepte	76,25 mm

Materiaal frees	Hardmetaal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219822
----------------------------------	--------