

Garant
Circulaire frees (zonder plaat), Staal, Type: 25L

Bestelgegevens

Bestelnummer	217400 25L
GTIN	4045197216908
Artikelklasse	21Q

Omschrijving
Uitvoering:

Nr. 217400 maat 8 en maat 11 alsmede nr. 217405 maat 11L zonder inwendige koeling.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

voor plaattype: 01

kleinste boor-Ø D: 23 mm

Binnen-Ø d_1 : 16 mm

Maximale snijdiepte S_{max} : 3,45 mm

Afkoppellengte L_1 : 67,5 mm

Totale lengte L_{totaal} : 116 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Binnen-Ø d_1	16 mm
Totale lengte L_{totaal}	116 mm
Spanschroevenset	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Maximale snijdiepte S_{max}	3,45 mm
Schachtuitvoering	Weldon
Afkoppellengte L_1	67,5 mm
kleinste boor-Ø D	23 mm
voor plaattype	01

Inwendige koeling	ja
Materiaal frees	Staal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219822
----------------------------------	--------