


Garant**SDHT 0903 AEEN, HB7710, Type: GG**

Bestelgegevens

Bestelnummer	214470 GG
GTIN	4045197319555
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

- Wisselplaten geschikt voor hogere snijnelheden en voedingen.
- Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.
- Fijnkorrelige structuur voor grote taaheid en slijtvastheid.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,17 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,17 mm
Type	GG
ISO-code wisselplaat	SDHT 0903 AEEN
Soort	HB7710
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	235 m/min	K
droog	geschikt		