

Garant

Aluking vlak- / hoekfrees 90° HPC, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
100/6mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	214515 100/6
GTIN	4045197610706
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Tangentiale vlak- / hoekfrees voor **exacte 90°-hoeken**. Gedeeltelijk met verticaal instelbare snijkanten voor de hoogste nauwkeurigheid. Nauwkeurige wisselplatenbedding door spanpenklemming.

Technische beschrijving

Stelschroef	219892
geschikte wisselplaat	BG.. 15L5..
Spanpen	219893
Penaantrekschroef	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Opnameboring-Ø	32 mm
Snijkant-Ø D _c	100 mm

Snijkanten instelbaar	2
Aantal snijkanten Z	6
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanpen	219893
Stelschroef	219892
Penaantrekschroef	219894