



## Hoekfrees 90° MEC11T, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 50/5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227310 50/5
GTIN	4960664437481
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

### Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	22 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Snijkant-Ø $D_c$	50 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Aantal snijkanten Z	5
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	0,27 graden
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	43 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------