

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7525, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214477 ST900
GTIN	4045197554406
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Wisselplaten geschikt voor hogere snijnelheden en voedingen.
- Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.
- Fijnkorrelige structuur voor grote taaheid en slijtvastheid.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,14 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,14 mm
Type	ST900
ISO-code wisselplaat	SDMX 0903 AFEN
Soort	HB7525
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	360 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	255 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	215 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	190 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	170 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	230 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	160 m/min	K
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		