




## Hoekfrees 90° MEC11T, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/3Lmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227305 20/3L
GTIN	4960664406531
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

### Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	10 mm
Afkoppellengte $L_1$	26 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø $D_c$	20 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	68 mm
Schacht-Ø $D_s\ h6$	16 mm
Aantal snijkanten Z	3
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	13 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\max}$	38 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\min}$	34 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	0,88 graden
Ø $D_3$	14 mm

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------