



Hoekfrees 90° MEC11T, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 63/6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227310 63/6
GTIN	4960664437504
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Snijkant-Ø D_c	63 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	6
Rampinghoek α_{max}	0,2 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	56 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	120 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------