



Hoekfrees 90° MEC11T, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 80/7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227310 80/7
GTIN	4960664449002
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	50 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D_c	80 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Aantal snijkanten Z	7
Rampinghoek α_{max}	0,16 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	73 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	154 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	74 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------