


Garant**BGHX 15L5 PCFR, HU7810, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214525 ALU
GTIN	4045197608130
Artikelklasse	21B

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiegeslepen HM-wisselplaten, ideaal voor de bewerking van dunwandige aluminium materialen.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \max} = 10$ mm.

Voeding f_z per tand: 0,25 mm

Technische beschrijving

Type	ALU
Voeding f_z per tand	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	BGHX 15L5 PCFR
Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	750 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	750 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	300 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		