


BDGT 11T302 FR-JA, GW25, Type: ALU

Bestelgegevens

Bestelnummer	227325 ALU
GTIN	4960664457847
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$. Exact 90° tot $a_p = 5,5$ mm.

Hoekradius: 0,2 mm

Voeding f_z per tand: 0,05 – 0,33 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,05 – 0,33 mm
Type	ALU
Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	BDGT 11T302 FR-JA
Soort	GW25
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	700 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		