

Garant**SDHX 0903 AFTN, HB7520, Type: ST1400**

Bestelgegevens

Bestelnummer	214438 ST1400
GTIN	4045197302861
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

- Wisselplaten geschikt voor hogere snijnelheden en voedingen.
- Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.
- Fijnkorrelige structuur voor grote taaheid en slijtvastheid.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3 \text{ mm}$.

Voeding f_z per tand: 0,14 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,14 mm
Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	SDHX 0903 AFTN
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
GG(G)	geschikt	235 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		