

**Hoekfrees 90° MEC11T, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 100/9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227310 100/9
GTIN	4960664489336
Artikelklasse	250

Omschrijving**Omschrijving:**

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Opnameboring-Ø	32 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	55 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Snijkant-Ø D_c	100 mm
Aantal snijkanten Z	9
Rampinghoek α_{\max}	0,12 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	93 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	194 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	94 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------