



Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/5Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227300 40/5L
GTIN	4960664396153
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	40 mm
Schacht-Ø D_s , h6	32 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	10 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	150 mm
Afkoppellengte L_1	50 mm
Aantal snijkanten Z	5
Ramplinglengte L voor α_{\max}	33 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	78 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	74 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,35 graden
Ø D_3	34 mm

Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------